

## Anbausteckdose

Bestellnr. 1273




- Schraubkontakt
- Neigung 20°

## Technische Daten

Ampere	32 A
Pole	3 p
Volt	40-50 V
Uhrzeitstellung	12 h
Hertz	50-60 Hz
Anschlussstechnik	Schraubkontakt
Kontakt	standard
Schutzart	IP 44
Flansch	68x62 mm
Bohrloch	53x47 mm
Neigung	20 °
Gewicht	143 g
Prüfzeichen	EAC, CQC

## Abmessungen



Zeichnung	Amp.	16		32	
		2	3	2	3
1 MB 231	Pole				
Maße in mm	a	68	68	68	68
	b	62	62	62	62
	c	42	42	42	42
	d	53	53	53	53
	e	47	47	47	47
	f	4,5	4,5	4,5	4,5
	g.	8	8	8	8
	g.1	2	2	2	2
	h	72	72	72	72
	k	32	32	32	32
	l	55	55	55	55
Klemmen für Leiterquer-		4	4	4	4
schnitt von bis mm²		-10	-10	-10	-10