

## AirKRAFT®

Bestellnr. 94564SI




- anschlussfertig verdrahtet
- Bodenschale schwarz
- anscharnierte Geräteschale wahlweise rot (RO), gelb (GE) oder silber (SI)
- Gehäuse aus [AMAPLAST®](#)
- Absicherung unter transparenter Betätigungsclappe

## Technische Daten

CEE 32 A, 5 p, 400 V	1
CEE 16 A, 5 p, 400 V	1
SCHUKO®	2
Absicherung	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 LS 16 A, 3 p, C</li> <li>• 1 LS 16 A, 1 p, B</li> </ul>
Vorsicherung max.	32 A
InA	32 A
RDF	1
Anschluss/Zuleitung	<ul style="list-style-type: none"> <li>• für 1 Leitung bis 5 x 10 mm<sup>2</sup></li> </ul>
Schutzart	IP 44
Gehäusematerial	Kunststoff
Gewicht	2321 g

## Abmessungen



Zeichnung  
1 MB 441

Maße in mm