

Kupplung PowerTOP® Xtra

Materialnummer: 14509



MENNEKES

Elektrotechnik GmbH & Co. KG
Aloys-Mennekes-Straße 1
57399 KIRCHHUNDEM GERMANY
www.MENNEKES.de

Produktbeschreibung

- Schraubanschlusstechnik ErgoCONTACT®
- X-CONTACT®
- ergonomische Gehäuseform mit genoppten Griffflächen
- gummierte Verschraubung mit Abdichtung
- Zugentlastung und Kabelknickschutz
- Gehäuse mit Gewindeverschluss und Sicherungsschieber
- Beschriftungsfläche für selbstklebende Etiketten
- die Zukunft spricht PowerTOP® Xtra: die PowerTOP® Xtra Kupplung ersetzt die ProTOP® Kupplung 199A

Technische Daten

Kupplung - PowerTOP® Xtra	14509
Produktserie	PowerTOP® Xtra
Stromstärke	16 A
UL-Stromstärke	-
Polzahl	5 P
Uhrzeitstellung	9 h
Nennspannung AC ± 10%	230 V
Nennfrequenz	50-60 Hz
Stromart	AC
Schutzart IP	IP54
Kontakt-Träger	X-CONTACT®
Pilotkontakt	ohne Pilotkontakt
Anschlussmöglichkeit	Schraubanschlusstechnik ErgoCONTACT®
Schraub-Antrieb Kontaktschraube	Kombikopfschraube (PZ2 und Schlitz)
Leiterquerschnitt min.	1 mm ²
Leiterquerschnitt max.	2,5 mm ²

Kabelknickschutz	in Kabelverschraubung integriert
Schutztülle	ohne Schutztülle
Gewicht (netto)	215 g
EAN / Identifikationsnummer	4015394293927

Zulässige Umgebungsbedingungen

Dauerhafte Umgebungstemperatur min. bis max.	-25 °C bis +40 °C
--	-------------------

Materialeigenschaften

Klappdeckel	PC ähnl. RAL 5017 Blau
Haube	PA6 ähnl. RAL 5017 Blau
Vorderteil	PA6 ähnl. RAL 5017 Blau


Materialbeständigkeit

Die Materialbeständigkeitsübersicht finden Sie auf der Website im Bereich „Wissen“ → „Produkt-Wissen“ → „Materialien“

Normen und Standards

REACH Verordnung (EG) Nr. 1907/2006	Information nach Artikel 33 REACH: SVHC: Blei (CAS: 7439-92-1)
RoHS 2011/65/EU inkl. 2015/863/EU	✓
POP Verordnung (EU) 2019/1021	✓
Norm(en)	IEC 60309-2
Konformitätszeichen	CE
Prüfzeichen	VDE

Maßzeichnung



Zeichnung	Amp. Pole	16			32		
		3	4	5	3	4	5
3 MB 79							
Maße in mm	a	165	177	174	211	211	209
	b	55	68	69	78	78	80
	h	72	93	98	100	100	108
y min		7	8	8	10,5	10,5	13,5
bis max. mm		-13	-15,5	-15,5	-18	-18	-20
Klemmen für Leiterquer-		1	1	1	2,5	2,5	2,5
schnitt von bis mm²		-2,5	-2,5	-2,5	-6	-6	-6