

## Anbaugerätestecker

Bestellnr. 842




- Schraubkontakt
- vernickelte Kontakte
- Haltenase für den Kupplungsklappeckel muss bauseits angebracht werden, um eine Einrastung sicherzustellen

## Technische Daten

Ampere	32 A
Pole	5 p
Volt	50-500 V
Uhrzeitstellung	1 h
Anschluss technik	Schraubkontakt
Kontakt	vernickelte Kontakte
Schutzart	IP67
Gewicht	291 g

## Abmessungen



Zeichnung	Amp.	16			32		
		3	4	5	3	4	5
2 MB 187/2	Pole						
Maße in mm	a	85,7	85,7	85,7	85,7	85,7	85,7
	b	85,7	85,7	85,7	85,7	85,7	85,7
	c	72	72	72	90	90	90
	d	69,5	69,5	69,5	69,5	69,5	69,5
	e	69,5	69,5	69,5	69,5	69,5	69,5
	f	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5
	g	11	11	11	11	11	11
	g.1	2	2	2	2	2	2
	l	32	36	47	47	47	47
	s	71	79	89	94	94	102
Klemmen für Leiterquer-		1,5	1,5	1,5	2,5	2,5	2,5
schnitt von bis mm²		-4	-4	-4	-10	-10	-10